

ELECTRODOS INDUSTRIALES EN LÍNEA



SKU: N / A | **Categorías:** [Electrodo y Celda](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BELL-EIL10	BELL-EIL20 BELL-EIL30	BELL-EIL40 BELL-EIL50	BELL-EIL60	BELL-EIL70
Descripción	pH	pH	pH / plano	ORP	ORP
Rango	0-14 pH	0-14 pH	0-14 pH	± 1500 mV	± 1500 mV
Temperatura	0-90 °C	0-80 °C	0-80 °C	0-90 °C	0-80 °C
Tipo Ref.	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl
Unión	Vidrio esmerilado	Teflón cricoide	Teflón cricoide	Vidrio esmerilado	Teflón cricoide
Recargable	si	No	No	si	No
Cuerpo	Vidrio	GFRPP	GFRPP	Vidrio	GFRPP
Sensor de temperatura	No	ID-4520T: 30K	ID4520FT: 30K	No	No
Conector	Terminal de pala Lug o BNC	Terminal de pala Lug o BNC	Terminal de pala Lug o BNC	Terminal de pala Lug o BNC	Terminal de pala Lug o BNC
Tamaño (mm)	105 x 12	160 x 26	140 x 26	105 x 12	160 x 26
Cable	1,2 m	5 m	5 m	1,2 m	5 m

Modelo	BELL-EIL80
Descripción	Cond / temperatura 30K
Valor K	K = 1.0
Sensor	Placa de pt
Sensor de temperatura	30 K
Cuerpo	GFRPP
Conector	Lug de pala
Tamaño (mm)	170 x 31
Cable	5 m

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO