

# **ELEMENTO DE MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA - AXEON MEMBRANES HR3-2514**



**SKU:** 200368 | **Categorías:** <u>Filtración Axeon</u>, <u>Lenntech</u>, <u>Membranas Axeon</u> |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Número de pieza: 200368

#### Especificaciones

Marca	Membranas Axeon
Tipo	Alto rechazo
Porcentaje promedio de rechazo de NaCl	99,5%
Presión máxima kPa	41,37
Presión máxima psi	600
Temperatura máxima ° C	45,0
Temperatura máxima ° F	113
Flujo gpd	225
Caudal m 3 / día	0,85
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	14
Longitud en cm	35,6



### Filtración Axeon

**Axeon** fabrica membranas para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Las membranas ofrecen confiabilidad, alto rendimiento y entregan resultados consistentes.

#### Características y beneficios

- Altas tasas de rechazo
- Altas capacidades de flujo
- Calidad superior y ahorro de costos
- · Rendimiento mejorado del sistema
- Consumo de energía ultra bajo
- Presiones (aplicadas bajas).
- Probado al vacío individualmente

#### **Funcionalidad**

- Productos químicos de alta pureza
- Agua embotellada
- Productos farmacéuticos, cosméticos

#### **Aplicaciones Típicas**

- Electrónica agua de refrigeración, agua condensada
- Generación de energía aguas residuales
- Productos químicos: prefiltración de ácidos, agua de proceso, alcoholes, disolventes
- Agua de proceso
- Petróleo y gas: productos refinados, prefiltración, disolventes agresivos
- Industria general baño de metalización, aguas residuales



- Alimentos y bebidas agua de proceso de prefiltración
- Descargar hoja de datos



# INFORMACIÓN ADICIONAL