

EQUIPAMIENTO OPCIONAL HORNOS DE FUSING



SKU: N / A | **Categorías:** [Arte y Artesanía](#), [Hornos de fusing](#), [Nabertherm](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



Visor en las aberturas de entrada de aire para supervisar el vidrio.



Apertura motorizada en la tapa



Mesas para ampliar el sistema del horno para los modelos GFM:
sistema de mesas de cambio para aprovechar el calor residual del
horno y reducir los ciclos mediante el cambio de mesa en caliente.



Calefacción de suelo para el calentamiento homogéneo de grandes objetos.



Válvula de salida de aire con control motorizado para acelerar el enfriamiento del horno tras concluir la cocción



Ventiladores de refrigeración para acelerar el enfriamiento con la tapa cerrada

Arte y Artesenia

[Arte y Artesenia](#)

[Sinóptico de productos](#)

[Control de proceso y documentación](#)

[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)

[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)

[Funciones de los controladores](#)

[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

COTECNO

COTECNO