

EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL CON TRANSMISOR DE NIVEL CAPACITIVO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de Nivel](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipo de Medida de Nivel con Transmisor de Nivel Capacitivo

Información del producto:

En el caso de este equipo de medición de nivel, el nivel del agua se determina mediante el cambio de capacidad entre un conductor interno y externo. El transmisor de nivel capacitivo se instala en una tubería de protección de PVC como protección contra las influencias externas y, en particular, contra las olas. Los datos se exportan a través de una salida de voltaje con 0 a 1 V.

Cuando se combina con un registrador de datos UGT con micro computadora, los datos se pueden registrar y, después de una calibración adecuada, el nivel del agua se puede leer directamente y se puede implementar una administración inteligente de energía. La lectura de los datos del registrador se realiza mediante una interfaz RS-232.

Ventaja

- Barato.

Especificaciones Técnicas:

Rango de medición:	0 ... 1 m
Tensión de funcionamiento:	12 V
Temperatura de funcionamiento:	0 ... 80 °C

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 194300 Equipo de medición de nivel con transmisor de nivel capacitivo.

Descargas:



[UGT Produktkatalog](#)



[UGT Product Catalog](#)

COTECNO