

EQUIPO DE PRUEBA DE AGUA EN MATERIALES BITUMINOSOS



- Se utiliza para determinar el contenido de agua en productos derivados del petróleo o materiales bituminosos, al destilarlos con un disolvente volátil inmiscible en agua.
- Agua en materiales bituminosos Equipo de prueba completo con calentador eléctrico con termorregulador, condensador de vidrio, receptor de vidrio y destilador de vidrio de 10 ml.

SKU: N / A | Categorías: Laboratorio de suelos | Etiquetas: AASHTO T55, AASHTO T59, ASTM D95, CNR No.101, D244, IP 74/77, NLT 123



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas:

ASTM D95, D244; AASHTO T55, T59; IP 74/77; CNR No.101; NLT 123

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellEquPruAgu-05	5 B-01-03-05-230101	Equipo de prueba de agua en materiales bituminosos	20x20x45	5	220 V, 50 -60 Hz, 1 ph

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
B-01-03-05-230201	Calentador eléctrico con termo regulador	60x40x35	25	220 V. 50 -60 Hz, 1 ph
B-01-03-05-230301	Condensador de vidrio, receptor de vidrio, destilador de vidrio	_	_	_



INFORMACIÓN ADICIONAL