

EQUIPO DE PRUEBA DE FUERZA DE PELADO DE ZAPATOS - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es adecuado para verificar la resistencia al desprendimiento entre las suelas del zapato y la parte superior, el principio es que el calzado se ajuste en la máquina para pelar la cuchilla para despegar la suela y la unión superior, cuando la exfoliación medida es la fuerza necesaria para desprenderse de la exfoliación desprendimiento, se calcula la resistencia y el borde según el ancho de la resistencia al pelado.

Según la norma:

GB / T30903.3

Especificaciones:



SKU: BELLH-EQPPRU-FPZ1 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

COTECNO