

EQUIPO DE PRUEBA UNIVERSAL DE CINTA - MARCA BELLTRONIC



Este equipo de prueba de cinta está diseñado principalmente para la detección de varias cintas adhesivas, en particular la serie de cintas adhesivas. Sistema de detección inteligente en 0,1 ~ 300 mm / min (ajustable) resistencia a la rotura de la cinta de detección de velocidad. El equipo utiliza el diseño industrial humanizado, el peso ligero, fácil de mover, se puede poner sobre la mesa.

Este es un uso simple del comprobador operativo, con un software de control de calidad opcional para el cálculo automático y la visualización gráfica de roturas, elongación, rendimiento, módulo y otras fuerzas de tensión y compresión de la información.

Este equipo de prueba universal de cinta puede realizar prueba de tracción, prueba de rotura, prueba de desprendimiento, prueba de unión con diferentes pinzas principales para todo tipo de cinta y papel, película, cinta de alta temperatura, cinta de doble cara, cinta aislante, cinta especial, sensible a la presión cinta, cinta troqueladora.

Este equipo de prueba universal utiliza el motor para impulsar el tornillo para mover los accesorios. Fije la muestra entre el dispositivo superior e inferior y jale la muestra por el dispositivo superior hacia arriba con la velocidad especificada. La celda de carga que se conecta con el accesorio superior detectará la fuerza y luego la convertirá en señal de voltaje a la pantalla de visualización. El valor de la fuerza se mostrará automáticamente en la pantalla.

Aplicaciones:

- * Deformación bajo carga definida: deformación de prueba bajo carga definida de muestra probada
- * Carga bajo deformación definida: carga de prueba bajo deformación definida de la muestra analizada
- * El software puede emitir un informe con los resultados para max. fuerza, alargamiento, resistencia a la tracción, resistencia al pelado, resistencia al desgarro, resistencia a la compresión, etc.

Este equipo de prueba universal de cinta puede realizar diferentes pruebas según los requisitos del cliente, tales como prueba de desprendimiento, prueba de rotura, prueba de compresión, prueba de flexión con diferentes pinzas.

Estándar de aplicación (incluido pero no limitado a ...):

GB, CE, ISO, ASTM, JIS, DIN y EN, y otras normas multinacionales

Especificación



SKU: BELLH-EQUPRUNIC-01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

COTECNO

COTECNO