

## EQUIPOS DE PERFORACIÓN LIGERA APAFOR 220



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Ligera](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Equipos de Perforación Ligera APAFOR

220[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de caucho de ancho variable operado de 70 a 100 cm.
- 4 pies mecánicos o gatos hidráulicos para estabilización.
- Controles hidráulicos proporcionales.
- Control remoto inalámbrico.

- Motorización:

- Motor diesel PERKINS de 26 HP.

- Funcionamiento:

- Velocidad de rotación de 0 a 110 rpm.
- En opción (cabezal de extracción rápida) 0 a 420 rpm.
- Par máximo 125 DaN.m
- Fuerza de tracción 1700 DaN
- Velocidad de movimiento de 0 a 4.9 km / h.
- OTRAS ACTUACIONES DISPONIBLES A PEDIDO

- Aplicaciones:

- Perforación para pruebas de presurómetro al menor costo e investigación de suelos.
- Perforación con barrena, broca rotativa y martillo de orificio descendente
- Corte de diámetro pequeño a poca profundidad.
- Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción)

- Adquisición de datos (en opción):

- ExploFOR®

• ApaDYN®[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [Technical factsheet Apafor®200 \(314,23 Ko\)](#)

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO