

ESTACIÓN DE MONITOREO DE POLVO Y RUIDO BELL-ESTAMONI-PR



SKU: B-01-62-0100-0102 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sistema de monitoreo de detectores ambientales
- Sistema de monitoreo de polvo
- Equipo de enlace gratuito
- Proporcionar servicios postventa perfectos
- Kinitoring del ruido del polvo

Especificación


Nombre del producto / Parámetro Especificación

Tipo Sensores

- **Sensor PM2.5:** Rango de medición: 0-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Alta resolución: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Alta precisión: $\pm 3\%$ F-S
- **Rango de medición del sensor PM10:** 0-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, alta resolución: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, alta precisión: $\pm 3\%$ F-S
- **Rango de medición del sensor de ruido:** 30-130 db, alta resolución: 0,1 db, alta precisión: ± 5 db
- **Rango de medición del sensor de temperatura del aire:** -40-80 $^{\circ}\text{C}$, alta resolución: 0,1 $^{\circ}\text{C}$, alta precisión: $\pm 0,2$ $^{\circ}\text{C}$.
- **Rango de medición del sensor de humedad del aire:** 0-100 % HR, alta resolución: 0,1 % HR, alta precisión: $\pm 0,3$ % HR
- **Rango de medición del sensor de velocidad del viento:** 0-60 m/s, alta resolución: 0,1 m/s, alta precisión: $\pm 0,3$ m/s
- **Rango de medición del sensor de dirección del viento:** 0-360 $^{\circ}$, alta resolución: 0,1 $^{\circ}$, alta precisión: $\pm 1^{\circ}$
- **Rango de medición del sensor TSP:** 0-20000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, alta resolución: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, alta precisión: $\pm 2\%$ F-S


Product information

Structural module/Easier assembly



Free cloud platform

Industrial sensor professional cloud



COTECNO