


ESTACIÓN METEOROLÓGICA ULTRASÓNICA BELL-ESMETULTRASONICA



SKU: B-01-62-0100-0171 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





设备尺寸图 (单位mm)

Fuente de alimentación de CC (predeterminada)

10-30V DC

Consumo de energía

0,12 W

velocidad del viento

0-40m/s (personalizable)

gama

dirección del viento

0 ~ 360 °

velocidad del viento

$\pm 0.5 + 2\%FS$

precisión

dirección del viento

$\pm 3^\circ$

velocidad del viento

0,01 m/s

Resolución

dirección del viento

10

Entorno de trabajo

-40 ~ 80 °C, 0 ~ 95% HR

Fuerza del viento

75 m/s

Tiempo de respuesta

1S

Clase de protección

IP65

señal de salida

485 (protocolo Modbus-RTU)

COTECNO

COTECNO