

## ESTÁNDARES SPG CERTIFICADOS



Se usa para verificar la precisión y el funcionamiento de los micrómetros de profundidad del perfil de superficie, incluido el PosiTector SPG, y son un componente importante para cumplir tanto con los requisitos de control de calidad ISO como internos.

**SKU:** STDSPG | **Categorías:** [Accesorios de Rugosímetro](#), [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

- Ideal para usar en laboratorios de calibración
- Los estándares constan de 4 placas de prueba de zafiro montadas en una base de acero rectificado de precisión y se suministran en una carcasa dura
- Las placas de prueba de zafiro se serializan individualmente para su trazabilidad a PTB: incluye un certificado de calibración
- Certificado y etiquetado en unidades métricas e imperiales
- Viene con un certificado de precisión de muestra
- Hecho en EE.UU
- Diámetro de medición: 16 mm (0.625 ")
- Viene con una base de acero rectificado de precisión, 4 placas de prueba de zafiro, certificado de precisión de muestra, estuche rígido y un Certificado de Calibración trazable a PTB.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO