

## ESTERILIZADOR DE VAPOR VERTICAL CON CALEFACCIÓN 35L ELÉCTRICA BELL-ESTVAVERCAELE-35



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Estructura de la puerta de apertura rápida tipo volante.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Controlado automáticamente por ordenador.
- Pantalla digital de estado de trabajo, toque de tecla.
- Protección automática contra sobrepresión y sobrettemperatura.
- Sistema de circulación interna de vapor-agua: no hay des-carga de vapor, y el medio ambiente para la esterilización será limpio y seco.
- Junta de tipo autoinflable.
- Protección segura de la falta de agua.
- El sistema de secado es opcional, que puede ser equipado de acuerdo a la solicitud de los clientes.
- Apagado automático con recordatorio de pitido después de la esterilización.
- Con dos cestas de esterilización de acero inoxidable.

**SKU:** B-01-29-0304-0301 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-EstVaVerCaEle-35	Bell-EstVaVerCaEle-50	Bell-EstVaVerCaEle-75	Bell-EstVaVerCaEle-100
Código SKU	B-01-29-0304-0301	B-01-29-0304-0302	B-01-29-0304-0303	B-01-29-0304-0304
Capacidad	35L (φ318*450)m m	50L (φ340*550) milímetro	75L (φ400*600) milímetro	100L (φ440*650) milímetro
Presión de trabajo	0.22Mpa			
Temperatura de trabajo	134°C			
Rango de temperatura	0-134°C			
Temporizador	0-99min o 0-99hour 59 min			
Promedio de calor	≤±1°C			
Poder	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
Tamaño exterior (milímetro)	600*410*1030	650*400*1140	690*470*1140	730*510*1270
Tamaño del embalaje (milímetro)	730*500*1170	730*5800*1290	760*500*1290	820*600*1380
Peso bruto / Peso Neto	96/77kg	102/83kg	120/98kg	135/110kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO