

AUTOCLAVE - ESTERILIZADOR SOBREMESA SERIE B 18L



El esterilizador de la serie B (III) es un esterilizador de sobremesa de clase B. Como tipo de esterilizador de alta presión, toma el vapor como medio de esterilización que es rápido, seguro y económico. Son de uso común en el departamento de estomatología, departamento de oftalmología, quirófano y CSSD para realizar la esterilización de instrumentos envueltos o desenvueltos, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

SKU: BellEstAutoCMesa-B18(III) | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



BellEstAutoCMesa-B18/B24/B45(III)



BellEstAutoCMesa-B60/B80(III)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave - Esterilizador Sobremesa Serie B

Características

Tanque de agua de tipo abierto incorporado

- Tanque de agua de tipo abierto de fácil limpieza
- Monitor de calidad del agua
- Filtro de agua en el interior
- Sensor de nivel de agua
- Un tanque de agua completamente inyectado que puede soportar la ejecución repetida del programa.

Interfaz de operación completamente nueva

La pantalla LCD puede mostrar la temperatura, la presión, la hora, el estado de funcionamiento, la información de error y alarma, etc.

Es conveniente para los usuarios observar el estado de funcionamiento del esterilizador.

Dispositivo de protección de seguridad múltiple

Es un dispositivo de protección automático de sobretemperatura, control múltiple y protección para generador de vapor, protección de enclavamiento de seguridad de puerta y protección de sobrepresión de doble cámara, dispositivo de seguridad de circuito electrónico.

Puerta automática

La serie BellEstAutoCMesa-B18 / B24 / B45 (III): adopta una estructura de puerta automática, de operación rápida y sencilla, que protege a los operadores de quemaduras.

La serie BellEstAutoCMesa-B60/ B80 (III) adopta la tecnología de prensado de varillaje síncrono multipunto, confiable y duradera.

Vacío eficaz

Sistema de vacío eficiente, de bajo ruido de trabajo, el límite más bajo de vacío puede alcanzar más de -90KPa, vacío a alta

velocidad, rendimiento de secado perfecto, esterilización completa.

Múltiples tipos de programas

Programas de esterilización: programa de prueba de priones sin envoltura, envuelto, ruber, usuario 01, N-rápido, B-rápido: BD & Helix, prueba de fuga.

Programa auxiliar: precalentamiento, secado, lavado.

Generador de vapor de alta eficiencia

BellEstAutoCMesa-18 / 24 / 45B (III) adoptan un generador de vapor instantáneo incorporado.

BellEstAutoCMesa-60 / 80B (III) adopta un generador de vapor de almacenamiento de energía incorporado que produce vapor en alta velocidad y en gran cantidad

Otras características

- Pulso de vacío, calentamiento, esterilización, secado al vacío totalmente automático.
- La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.
- Tipo de registro: impresora estándar incorporada
- Almacenamiento electrónico: disco flash USB (opcional)

Bandeja de carga



Especificaciones Técnicas

Modelo	BellEstAutoCMesa-B18(III)	BellEstAutoCMesa-B24(III)	BellEstAutoCMesa-B45(III)	BellEstAutoCMesa-B60(III)	BellEstAutoCMesa-B80(III)
Capacidad / Volumen (L)	18 L	24 L	45 L	60 L	80 L
Presión de Diseño	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa	-0.1/0.3MPa
Temperatura de diseño	144°C	144°C	144°C	144°C	144°C
Rango de temperatura	105-136°C	105-136°C	105-136°C	105-136°C	105-136°C
Material de Cámara	Acero inoxidable quirúrgico 304				
Bandeja de carga estándar	Tipo A	Tipo A	Tipo B	Tipo B	Tipo B
Fuente de Alimentación	110/220V±10%, 50/60Hz	110/220V±10%, 50/60Hz	220V±10%, 50/60Hz	220V±10%, 50/60Hz	220V±10%, 50/60Hz
Consumo de energía	2600w (2.6 Kw)	2600w (2.6 Kw)	5800w (5.8Kw)	7400w (7.4 Kw)	7400w (7.4 Kw)
Tamaño de Cámara(mm)	Φ250*350	Φ250*450	Φ316*618	Φ358*595	Φ358*717

Tamaño Externo(mm)	560*530*450	660*530*450	830*640*550	1002*730*560	1002*730*560
Tamaño de Empaque(mm)	780*720*680	880*720*700	1015*750*730	1180*830*795	1180*830*795
Peso Bruto (kg)	70	80	140	185	205

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO