

## EYECTOR DE MUESTRA DE ASFALTO, MOTORIZADO -H-1355.4F



**SKU:** H-1355.4F | **Categorías:** <u>Asfalto</u>, <u>Ensayos ASTM/NCH</u>, <u>Eyectores de muestra</u>, <u>Humboldt</u>, <u>Probadores Marshall</u> | **Etiquetas:** <u>AASHTO T245</u>, <u>ASTM D5581</u>, <u>ASTM D6926</u>



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Este eyector de muestra Marshall motorizado presenta el uso de una bomba hidráulica motorizada de 5 toneladas de capacidad y un conjunto de pistón. La unidad incorpora varillas verticales extendidas para acomodar tanto moldes de compactación de asfalto estándar de 4 "como de 6", así como los moldes de compactación giratorios más altos. Dimensiones totales sin incluir la bomba 13 "An. X 6" An. X 29 "Alt. (330 x 152 x 737 mm).

El eyector de muestras de asfalto, motorizado, admite las siguientes normas: ASTM D5581, ASTM D6926, AASHTO T245

- Manuales
- Normas

<u>H-1355\_man\_0810</u> (Manual del producto PDF) <u>ASTM D5581</u>

**ASTM D6926** 

AASHTO T245



## INFORMACIÓN ADICIONAL