

FILTRO CON VIBRACIÓN AIRFILL V25



El filtro AIRFILL V25, brinda una capacidad de filtrado de 25m² y está fabricado con un diámetro de 800mm.

Características

El filtro AIRFILL V25 incluye;

- Sistema de limpieza por motovibrador eléctrico
- Cuerpo en acero inoxidable

SKU: OZB-Airfill | Categorías: Filtros para silos |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cubierta de protección en plástico especial, para el uso externo. Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Elemento filtrante tipo cartucho
- Diseño especial con polímeros y sistema de resortes
- Temporizador
- Brida de conexión para silo

Las tolvas para los filtros son opcionales.

Suspensiones; la combinación de goma y resorte está especialmente diseñada para garantizar durabilidad.

Tablero de control del temporizador; 0-60 segundos, temporizador y contactor ajustables.

Descargas (PDF)

- Folleto (PDF)
- Manual (PDF)



INFORMACIÓN ADICIONAL