

FILTRO DE PROFUNDIDAD PARA PULIR FILTRACIÓN DE LECHADA



Los cartuchos utilizan una estructura laminada única que garantiza la filtración precisa de la lechada CMP.

SKU: B010302330101 | **Categorías:** [caminos y carreteras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro CMPN

Los cartuchos utilizan una estructura laminada única que garantiza la filtración precisa de la lechada CMP. Captura las partículas grandes de manera eficiente y deja pasar las partículas utilizables. El tamaño de poro graduado de afuera hacia adentro aumenta la capacidad de retención de suciedad y extiende la vida útil del filtro.

Característica y beneficios

Bajo nivel de extracción

Una construcción de polipropileno y tecnología de unión térmica elimina el uso de adhesivos y permite el nivel de extracción más bajo.

Filtración eficiente

La estructura laminada única proporciona una separación precisa de la suspensión de CMP, captura partículas grandes y libera partículas utilizables. Sin liberación de fibra.
La malla externa especial elimina las fibras liberadas del filtro.

Estructura de poro graduada

La estructura de tamaño de poro graduado elimina que la suspensión de condensado bloquee la superficie de la membrana aumentando la usabilidad del área porosa.


Especificación

Condiciones de operación

Filtro de medios	PP
Tapa final / Núcleo / Jaula	PP
Max. Temperatura de funcionamiento	80°C
Max. Presión diferencial	0.4 MPa / 21°C
	0.24 MPa / 80°C

Actuación

Dibujo



Información sobre pedidos

COTECNO