

FILTRO PAPEL CUALITATIVO, VELOCIDAD MEDIA, DIAMETRO 15 (100 UNIDADES/PACK), BELLPAFIL-CAJ15



Codigo SKU: B-01-21-0801-0001

Codigo Cotecno: BellPapFil-Caj15

SKU: B-01-47-0801-0001 | **Categorías:** [Papel Filtro](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Codigo Cotecno | Codigo SKU | Indice de Densidad | Ration de Filtración de Plano (gm ²) | Tiempo de Filtracion (s) | Longitud de columna de fractura en húmedo | Resistencia a la rotura en húmedo | Blanqueo(%) | Contenido de ceniza | Humedad de entrega | Valor PH del extracto del agua | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------|
| BellPapFil-60x60 | B-01-47-0800-0100 | medio | 30-50 Micrones de apertura | 80 +- 5 | 35-70 | >= 1.8 | 150mm columna de agua | >=85 | < 0.15 | 7.0 +- 3.0 | 6.0-8.0 |
| BellPapFil-Caj12.5 | B-01-47-0801-0000 | medio | 30-50 Micrones de apertura | 80 +- 5 | 35-70 | >= 1.8 | 150mm columna de agua | >=85 | < 0.15 | 7.0 +- 3.0 | 6.0-8.0 |
| BellPapFil-Caj15 | B-01-47-0801-0001 | medio | 30-50 Micrones de apertura | 80 +- 5 | 35-70 | >= 1.8 | 150mm columna de agua | >=85 | < 0.15 | 7.0 +- 3.0 | 6.0-8.0 |
| BellPapFil-45x45 | BellPapFil-45x45 | medio | 30-50 Micrones de apertura | 80 +- 5 | 35-70 | >= 1.8 | 150mm columna de agua | >=85 | < 0.15 | 7.0 +- 3.0 | 6.0-8.0 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO