

FRASCO DESECADOR, 8" (203 MM) DE DIÁMETRO - H-4961



Tarro desecador

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [C472](#), ASTM [D4943](#), ASTM [D4](#)

El frasco recocido de paredes gruesas tiene bridas finamente rectificadas y perilla de tapa. Incluye placa de muestra.

H-4960: el frasco de 5" (128 mm) tiene un diámetro interior de 5" y una altura interior de 5,25" (134 mm).

H-4961 El frasco de 8" (203 mm) tiene un diámetro interior y una altura de 8".

SKU: H-4961 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Platos](#), [tarros](#), [cajas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4960

Frasco desecador, 5" (128 mm) de diámetro



H-4961

Frasco desecador, 8" (203 mm) de diámetro

Código del Producto

H-4961

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO