

GABINETE DE CULTIVO DE MOHO 70L



Experimentos constantes de temperatura y pruebas ambientales para la necesidad de humedad.

Capacidad 70 Litros.

SKU: B-01-29-0002-0400 | **Categorías:** <u>Incubadores</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Experimentos constantes de temperatura y pruebas ambientales para la necesidad de humedad.

Capacidad 70 Litros

Modelo	BE-BoGabCulMo70BL	BE-BoGabCulMo150BL	BE-BoGabCulMo250BL	
Código SKU	B-01-29-0002-0400	B-01-29-0002-0401	B-01-29-0002-0402	
Modo de ciclo		Convección forzada		
Temperatura. distancia	Sin humidificación: $0{\sim}65^{\circ}\mathrm{C}$; humidificación: $10{\sim}65^{\circ}\mathrm{C}$			
Resolución de Temperatura		0.1 °C		
	Alta temperatura.: ± 0.5°C Baja temperatura.: ± 1°C			
Uniformidad de la Temperatura		± 1 ℃		
Rango de humedad	45% ~ 95% RH			
Estabilidad de la humedad	± 5% rh			
Cámara interna	Espejo de acero sin sano			
Concha exterior	Acero laminado en frío electrostático. Pulverización exterior			
Capa de aislamiento	Poliuretano			
Calentador		Calentador de acero inoxida	ble	
Potencia nominal	1.8kw	2.0kw	2.2kw	
Compresor	Compresor Hermético enfriado por aire			
Criógeno		R134A		
Estructura de descongelación	Control automático Descongelación inteligente			
Método de humidificación	n Externo			
Agujero de prueba	Agujero de prueba de plásticoφ43 mm			
Externo controlado fuente de alimentación	Socket universal (uno)			
Temperatura. configuración modo	Configuración del botón táctil			
Temperatura. monitor	Temperatura de medición: LCD Fila superior;			
modo	Temperatura de configuración: la fila inferior			
Control de humedad modo	Auto			
Temporizador	$0\sim$ 99.9h × 30 segmento			
Temporizador	(con la función de espera de tiempo)			
Función de operación	Funcionamiento de valor fijo, función de tiempo, operación de programa de parada			

Sensor PT100

automática



Modelo	BE-BoGabCulMo70BL	BE-BoGabCulMo150BL	BE-BoGabCulMo250BL	
Sensor de humedad	Anti-condensación de alta precisión			
	Corrección de desviación,			
FUNCION ADICIONA	Bloqueo de teclas de menú, Memoria de parámetro de falla de alimentación.			
	carácter adicional:			
	Luz UV, autodiagnóstico de bucle			
Dispositivo de seguridad	sin temperatura Alarma de temperatura			
-				
Tamaño de la cámara	415 * 250 * 500	400 * 400 * 750	F00 * F00 * 0F0	
interior (W * l * h) (mm)	415 * 350 * 500	490 * 400 * 750	500 * 500 * 950	
Tamaño exterior (W * I *				
h) (mm)	571 * 591 * 1051	646 * 641 * 1301	656 * 741 * 1501	
Tamaño de embalaje (W	* 686 * 690 * 1211	761 * 740 * 1461	771 * 840 * 1661	
L * H) (mm)	000 * 090 * 1211			
Volumen	70L	150L	250L	
Carga por bastidor	15kg			
Número de estante	9	12	18	
Espacio en los estantes	35mm			
Suministro (50 /	AC220V / 2 2A	AC220V / 3.6a	AC220V / 5.5A	
60Hz) Valoración actual	AC220V / 2.3A			
NW / GW (kg)	69/92	86/114	100/139	
Estante		2		
	Estante de repuesto, interfaz USB y software,			
Accesorios Opcionales	Impresora, Grabadora, Control remoto, Inalámbrico			
	Almacenamiento en U			



INFORMACIÓN ADICIONAL