

GABINETE DE FLUJO LAMINADO VERTICAL - CINTA DE DOBLE CARA



El gabinete de flujo laminado es un banco de trabajo o caja similar, que crea un entorno de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y agotarlo a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional.

El gabinete de flujo laminado está encerrado en los lados y se mantiene bajo presión positiva constante para evitar la infiltración de aire contaminado en la habitación.

El gabinete de flujo laminado es ampliamente utilizado en laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación y otros entornos de investigación y producción.

Pantalla LED Lámpara UV

Sistema de control por microprocesador, pantalla LED. Emisión de 253.7 nanómetros para el más eficiente descontaminación.



Bancos dobles. Banco de trabajo de doble lado, los operadores pueden sentarse cara a cara.



Modelo	BellGabVer-DSC	BellGabVer-SSC
Tamaño externo (W * D * H)	1040 * 660 * 1770 mm	1440 * 660 * 1770 mm
Tamaño interno (W * D * H)	940 * 560 * 545 mm	1340 * 560 * 545 mm
Altura de la superficie de trabajo	750 mm	
Monitor	Pantalla LED	
Velocidad del flujo de aire	Promedio de 0.3 ~ 0.5m / s	
Material	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	
	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304	
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable	
Filtro HEPA	99.999% de eficiencia en 0.3um	
ruido	<60dB	
Ventana frontal	Manual, vidrio templado de 5 mm, anti-UV	
Apertura máxima	350 mm	350 mm

Lámpara UV	18W * 1	30W * 1
	Emisión de 253.7 nanómetros	
Lámpara fluorescente	21W * 1	28W * 1
Consumo	350W	600W
Castor	Rueda universal con patas de nivelación	
Fuente de alimentación	CA 220V $\pm$ 10%, 50/60 Hz; 110V $\pm$ 10%, 60 HZ	
Accesorio estándar	Lámpara fluorescente, lámpara UV * 2, soporte de base	
Peso bruto	150kg	174kg
Tamaño del paquete (W * D * H)	1190 * 890 * 1340 mm	1590 * 890 * 1340 mm

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

COTECNO