

GRABADORA SIN PAPEL



SKU: B-01-04-05-0900 | **Categorías:** <u>Automatización y Mecatrónica</u>, <u>Grabadora sin papel</u>, <u>Registrador sin papel</u> |



GALERÍA DE IMÁGENES









DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El registrador sin papel B-01-04-05-0900 en color con segmento de punto fijo / programa adopta el algoritmo de control diferencial por adelantado. La banda proporcional P, el tiempo integral I y el tiempo derivado D son mutuamente independientes entre sí sin afectarse cuando se ajustan. El sobreimpulso del sistema se puede controlar con una fuerte capacidad anti-interferencia.

Grabadora sin papel

Especificación

Producto

Codigo del producto	B-01-04-05-0900
Modelo	BellGraSinPap-0900
Monitor	Pantalla TFT de 7 pulgadas

Entrada Hasta 48 canales de entrada universal.



Salida de relé 1A / 250VAC, Max 18 canales

Comunicación RS485, Modbus-RTU

Memoria interna 64 Mbytes Flash

Fuente de alimentación AC85, 264V, 50 / 60Hz; DC12 \sim 36V

Dimensiones exteriores 185 * 154 * 176 mm

Recorte del panel DIN 138 * 138 mm

Introducción

El registrador sin papel B-01-04-05-0900 está equipado con una entrada universal de 24 canales (capaz de ingresar mediante configuración: voltaje estándar, corriente estándar, termopar, resistencia térmica, frecuencia, milivoltios, etc.). Puede equiparse con control de 8 bucles y salida de alarma de 18 canales o salida analógica de 12 canales, interfaz de comunicación RS232 / 485, interfaz Ethernet, interfaz de mini impresora, interfaz USB y toma de tarjeta SD; puede proporcionar distribución del sensor; posee una potente función de visualización, visualización de curva en tiempo real, visualización de control en tiempo real, retrospección de curva histórica, visualización de gráfico de barras, visualización de estado de alarma, etc.



Tamaño del producto



