

GRAN HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 640L(4AB)



- Controlador de control de temperatura PID o programa, con sistema de alarma de sobre-temperatura.
- Puertas dobles Asegúrese de que el uso sea conveniente.
- Sistema de aire forzado, con ventilador de bajo ruido, motho de ciclo centrífugo, uniformidad de alta temperatura.
- Capacidad de 640 litros

SKU: B-01-29-0001-0205 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Parámetro principal de la técnica](#)

Modelo		BE-BoHornoSecFG4A	BE-BoHornoSecFG5A	BE-BoHornoSecFG6A	BE-BoHornoSecFG7A	BE-BoHornoSecFG8A
		BE-BoHornoSecFG4AB	BE-BoHornoSecFG5AB	BE-BoHornoSecFG6AB	BE-BoHornoSecFG7AB	BE-BoHornoSecFG8AB
Codigos SKU	A:	B-01-29-0001-0200	B-01-29-0001-0201	B-01-29-0001-0202	B-01-29-0001-0203	B-01-29-0001-0204
	AB:	B-01-29-0001-0205	B-01-29-0001-0206	B-01-29-0001-0207	B-01-29-0001-0208	B-01-29-0001-0209
Modo de ciclo		Fan - Circulación forzada				
Función	Temperatura. Distancia	RT + 10-250 °C		RT + 10-300 °C		
	Resolución de Temperatura	0.1 °C				
	Uniformidad de la Temperatura	± 3%				
	Cámara interna	A: Cámara interna de hierro Ab: Cámara Interno de acero inoxidable				
Estructura	Concha exterior	Hoja galvanizada electrostática Pulverización exterior				
	Capa de aislamiento	Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)				
	Calentador	Tubo de calentamiento de acero inoxidable				
	Potencia nominal	6kw	6.6kw	9kw	12kw	18kw
Controlador	Agujero de escape	En la parte superior o lado				
	Temperatura. Control modo	Control inteligente PID o Multi - Segmento Control programable (opcional)				
	Temperatura. Configuración modo	Configuración de botón táctil				
	Temperatura. Monitormodo	Pantalla digital LED				
	Temporizador	0-9999min (con función de espera de tiempo))				
	Función de operación	Operación de temperatura fija, Función de tiempo, parada automática. Corrección de desviación de temperatura, Menú Bloqueado, Memoria de apagado				
	Funcion adicional					
Sensor	PT100					
Dispositivo de seguridad		Una tecla para comenzar a sobrecalentar la alimentación				

Modelo		BE-BoHornoSecFG4A	BE-BoHornoSecFG5A	BE-BoHornoSecFG6A	BE-BoHornoSecFG7A	BE-BoHornoSecFG8A
Especificación	Cámara interna					
	Tamaño (w * l * h)(mm)	800 * 800 * 1000	1000 * 1000 * 1000	1000 * 1000 * 1300	1200 * 1200 * 1300	1600 * 1200 * 1600
	Tamaño exterior(W * l * h) (mm)	940 * 1000 * 1400	1040 * 1200 * 1400	1230 * 1200 * 1670	1330 * 1400 * 1670	1750 * 1400 * 2070
	Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm)	1060 * 1090 * 1520	1260 * 1290 * 1520	1350 * 1300 * 1890	1550 * 1500 * 1890	1950 * 1500 * 2290
	Volumen	640L	1000L	1300L	1870L	3070L
	Número de estante	11	11	15	15	20
	Carga por bastidor			30kg		
	Espacio en los estantes			70mm		
	Fuente de alimentación (50 / 60Hz)			380v		
	NW / GW (kg)	200	260	350	480	800
Accesorio	Estante			2		
	Marco de estante			No		
Accesorios Opcionales		Estante, interfaz RS485, impresora, control remoto				

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO