

HC201 SENSOR DE HUMEDAD CAPACITIVO CON CABLES



HC201 es la solución ideal para aplicaciones rentables de gran volumen en el control de clima interior.

Para el rango de 20 ... 90% HR, es posible una aproximación lineal, los errores serán inferiores a $\pm 2\%$ HR.

La versión con carcasa de plástico, HC201 / H, está disponible para un fácil montaje manual en PCB.

SKU: HC201 | **Categorías:** [Humedad](#), [Medición de humedad: desde el elemento sensor hasta el transmisor de humedad](#), [Productos](#), [Sensores de humedad](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Datos técnicos HC201

Capacidad Nominal C76 (A 20 ° C)

1. 200 ± 30 pF

Rango De Trabajo Humedad

1. 10...95 % RH

Error De Linealidad (20 ... 90% HR)

1. $< \pm 2$ % RH

Sensibilidad

1. 0,6 pF /% HR

Temperatura De Rango De Trabajo

1. -40...110 °C

Ficha De Datos

- [Hoja de datos de HC201](#)

COTECNO