

HORNO DE DIGESTIÓN KJELDAHL - BELLHORNODIG-500



- Rango de temperatura: RT ~ 400 °C
- Precisión de temperatura: ± 1 °C
- Consumo de energía: 2KW
- Fuente de alimentación: AC220V, 50 / 60Hz

SKU: BellHornoDig-500 | **Categorías:** [Digestor y destilador de proteínas y grafito](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BKD-8B
Rango de temperatura	RT ~ 400 °C
Precisión de temperatura	± 1 °C
Tubo calefactor	Tubo de aleación de aluminio (alambre de nicromo)
Velocidad de calentamiento	20 °C / min
Agujeros de calefacción	8
Tamaño del tubo de digestión	300 ml ± 0,25 ml
Consumo de energía	2KW
Fuente de alimentación	AC220V, 50 / 60Hz
Tamaño del paquete (W * D * H)	660 * 500 * 295 mm
Peso bruto	20 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO