


HORNO DE MUFLA DE FIBRA CERÁMICA 3KW CONTROLADOR DE PANTALLA TÁCTIL BELL-HORMUFB-2LPL



Se utiliza para sinterizar, fundir y analizar metales, no metales y otros materiales compuestos en laboratorios de universidades, institutos de investigación y empresas industriales y mineras.

SKU: B-01-29-0103-0103 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

- Boca del horno de acero inoxidable espejo, el uso a largo plazo no cambiará de color.
- Horno de fibra de mullita policristalina al vacío, aislamiento de alta eficiencia.
- Doble cáscara, el aislamiento térmico de la manga de aire, y doble paso de guía de aire .
- Calentamiento de varilla de silicio-molibdeno de alta pureza, y con chimenea de escape estándar.
- Controlador de programa de alta precisión, con sensor importado y módulo de regulación de voltaje importado.
- Con protección contra fugas, fallo del termopar, apertura de la puerta por corte eléctrico, protección contra sobretensión y dispositivo de seguridad de alarma de sonido-luz.
- Mango bloqueable, estructura desmontable rápida, fácil de mantenimiento y reparación.
- Guantes aislantes y pinzas de crisol son estándar.

Modelo	Controlador doméstico de 30 segmentos	Bell-HorMuFB-2L	Bell-HorMuFB-4L	Bell-HorMuFB-8L	Bell-HorMuFB-12L	Bell-HorMuFB-20L	Bell-HorMuFB-36L
	Controlador de importación de 64 segmentos (modelo con P)	Bell-HorMuFB-2LP	Bell-HorMuFB-4LP	Bell-HorMuFB-8LP	Bell-HorMuFB-12LP	Bell-HorMuFB-20LP	Bell-HorMuFB-36LP
	Controlador de pantalla táctil de 7.0 pulgadas de 30 segmentos (modelo con PL)	Bell-HorMuFB-2LPL	Bell-HorMuFB-4LPL	Bell-HorMuFB-8LPL	Bell-HorMuFB-12LPL	Bell-HorMuFB-20LPL	Bell-HorMuFB-36LPL
Código SKU		B-01-29-0103-0101	B-01-29-0103-0104	B-01-29-0103-0107	B-01-29-0103-0110	B-01-29-0103-0113	B-01-29-0103-0116
		B-01-29-0103-0102	B-01-29-0103-0105	B-01-29-0103-0108	B-01-29-0103-0111	B-01-29-0103-0114	B-01-29-0103-0117
		B-01-29-0103-0103	B-01-29-0103-0106	B-01-29-0103-0109	B-01-29-0103-0112	B-01-29-0103-0115	B-01-29-0103-0118

Modelo	Controlador doméstico de 30 segmentos		Bell-HorMuFB-2L		Bell-HorMuFB-4L		Bell-HorMuFB-8L		Bell-HorMuFB-12L		Bell-HorMuFB-20L		Bell-HorMuFB-36L	
Función	Rango de temperatura	Máx. 1700 °C (temperatura de trabajo continuo durante mucho tiempo)												
	Precisión de temperatura	±1°C												
	Relación de resolución de temperatura	1°C												
	Tiempo de subida de la temperatura hasta la temperatura máxima	<40min												
	Cuerpo del horno	HHR Fibra de mullita policristalina												
Estructura	Carcasa exterior	Acero laminado en frío con exterior de pulverización electrostática												
	Tamaño de la cámara	150*90*150		150*150*150		300*150*150		300*200*200		300*260*260		300*400*300		
	Orificio de escape	Diφ22,Deφ18												
	Calentador	Varilla de molibdeno HHR Sillcon												
Controlador	Potencia de calentamiento	3KW		5.5KW		9KW		10KW		12KW		15KW		
	Control de temperatura	Modelo L: Controlador programado por LED; Tipo LP: LCD importado controlador programado; Tipo LPL: controlador de programa de pantalla táctil de 7.0 pulgadas, con visualización curva y funciones de almacenamiento de datos USB.												
	Modo de control	Control PID de microordenador inteligente												
	Modo de visualización	Tipo L Modelo: 4 teclas Configuración Tipo LP: 5 teclas Configuración Tipo LPL: Tipo táctil Operación												
	Temporizador	L Modelo: 0-9999min LP Tipo: 0-99hour59min LPL Tipo: 0-9999min												
	Función de operación	Operación de valor constante u operación de programa												
	Sensor	Termopar tipo B												
	Función adicional	Botón de parada de arranque de calefacción, alarma de falla del sensor, ajuste automático de sobregiro de temperatura, corrección de temperatura												
	Dispositivo de seguridad	Alarma de sobretemperatura, protección contra fugas, calefacción de apertura de puerta												
Especificación	Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	600*755*1100		600*815*1100		750*815*1100		750*865*1150		750*925*1210		750*1065*1250		
	Tamaño del embalaje (W * L * H (mm)	760*925*1310		760*985*1310		910*985*1310		910*1045*1360		910*1105*1420		910*1265*1460		
	Volumen	2L		4L		8L		12L		30m		26m		
	Valoración actual (50/60HZ)	AC220V 50Hz		AC220V 50Hz		AC380V 50Hz		AC380V 50Hz		AC380V 50Hz		AC380V 50Hz		
	NW/GW (kg)	70/90		80/100		110/130		150/170		175/195		270/320		
	Tipo opcional	485 Comunicación, U Almacenamiento de datos en disco												

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO