

## HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 65L BELL-HORSECAIRFOR-65L



La serie Bell-HorSecAirFor tiene las siguientes características además de las funciones anteriores.

- Controlador de temperatura LCD.
- Sistema de protección contra sobretensión.
- Limitador de temperatura digital independiente de alta precisión.

**SKU:** B-01-29-0101-0203 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-HorSecAirFor-30L	Bell-HorSecAirFor-45L	Bell-HorSecAirFor-65L	Bell-HorSecAirFor-85L	Bell-HorSecAirFor-125L
Código SKU	B-01-29-0101-0201	B-01-29-0101-0202	B-01-29-0101-0203	B-01-29-0101-0204	B-01-29-0101-0205
Modo Ciclo	Convección forzada				
Rango de temperatura	RT+10-300°C				
Relación de resolución de temperatura	0.1°C				
Función	Movimiento de temperatura	±1°C			
	Uniformidad de temperatura	±2,5%			

Modelo	Bell-HorSecAirFor-30L	Bell-HorSecAirFor-45L	Bell-HorSecAirFor-65L	Bell-HorSecAirFor-85L	Bell-HorSecAirFor-125L
Cámara interior	SUS304				
Carcasa exterior	SUS304 en relieve				
Estructura	Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)				
Calentador	Calentador de acero inoxidable				
Potencia nominal	0,8 kW	1,2 kW	1,6 kW	2.0kW	2,3 kW
Orificio de escape	φ35mmtop(con función de orificio de prueba)				
Modo de control de temperatura	Dos secciones de temperatura PID inteligentes				
Modo de ajuste de temperatura	Configuración del botón táctil				
Controlador	Medición de la visualización de la temperatura en la pantalla LCD superior, ajuste de la visualización de la temperatura en la pantalla inferior				
Temporizador	0-9999min (con función de espera de tiempo)				
Función de operación	Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática.				
Función adicional	corrección de la desviación del sensor, autoajuste del rebasamiento de la temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado				
Sensor	PT100				
Dispositivo de seguridad	Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión, sonido sobre temperatura y alarma de luz				
Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro))	310*310*310	350*350*350	400*360*450	450*420*450	500*450*550
Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	450*500*690	490*540*730	540*550*830	590*610*830	640*640*930
Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm)	550*585*845	590*625*885	640*635*985	690*695*985	740*725*1085
Especificación					
Volumen	30L	45L	65L	85L	125L
Número máximo de estantería	5	6	8	8	11
Carga por rack	15kg				
Espacio en los estantes	40mm				
Potencia nominal (50/60HZ)	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/9.0A	AC220V/10.5A
NW/GW (kg)	33/37	37/43		44/49	50/56
Accesorio					
Estante	2				
Marco del estante	4				
Accesorios opcionales	Pantalla táctil a color verdadero de 5.0 pulgadas; Almacenamiento de datos USB				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO