

HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO BELL-HORNSECAIR-F50L



- Material exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacterias.
- Cámara interior de acero inoxidable, estructura de ángulo redondo, estantes ajustables.
- Ventana de observación de cristal de doble capa, cierre hermético ajustable.
- Control PID con pantalla LED.
- Protección contra sobrettemperatura.

SKU: B-01-29-0101-0400 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-HornSecAir-F50L
Código SKU	B-01-29-0101-0400
Capacidad	50L
Rango de temperatura	RT+5~250°C
Precisión de temperatura	0.1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C
Temperatura ambiente.	5 ~ 40 ° C
Rango de tiempo	1 ~ 9999min
Tiempo de calentamiento	Mín. 11 minutos
Estantes No.	2 piezas para estándar
Consumo de energía	1000W
Fuente de alimentación	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz
Tamaño interno (W * D * H) mm	400*300*400
Tamaño externo (W * D * H) mm	650*450*600
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	840*690*700
Peso bruto (kg)	60

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO