

## HORNO DE SECADO HORIZONTAL 225L(3AB)



Tratamiento de alta precisión y gran densidad de secado de muestras.

Capacidad de 225L

**SKU:** B-01-29-0001-0307 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [CARACTERÍSTICAS](#)
- [Parámetros técnicos principales](#)
- Tipo de aire forzado horizontal, utilización de alto espacio y buena uniformidad de temperatura
- 101: Estructura de admisión de enfriamiento de ventilador forzado, la temperatura máxima de trabajo <50 °C, la operación de longevidad a largo plazo del ventilador
- 202: Método de secado de convección natural clásica
- Nuevo asa anti-caliente

| Modelo            |               | BE-BoHornoSecHorin0A                                               | BE-BoHornoSecHorin1A | BE-BoHornoSecHorin2A | BE-BoHornoSecHorin3A |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codigos SKU       | A:            | B-01-29-0001-0300                                                  | B-01-29-0001-0301    | B-01-29-0001-0302    | B-01-29-0001-0303    |
|                   | AB:           | B-01-29-0001-0304                                                  | B-01-29-0001-0305    | B-01-29-0001-0306    | B-01-29-0001-0307    |
|                   | A2:           | B-01-29-0001-0308                                                  | B-01-29-0001-0309    | B-01-29-0001-0310    | B-01-29-0001-0311    |
|                   | AB2:          | B-01-29-0001-0312                                                  | B-01-29-0001-0313    | B-01-29-0001-0314    | B-01-29-0001-0315    |
|                   | Modo de ciclo | 101 significa convección forzada; 202 significa convección natural |                      |                      |                      |
| Función           | Temperatura.  | RT + 10-250°C                                                      |                      |                      |                      |
|                   | Distancia     |                                                                    |                      |                      |                      |
|                   | Resolución de | 0.1°C                                                              |                      |                      |                      |
|                   | Temperatura.  |                                                                    |                      |                      |                      |
| Uniformidad de la |               | ± 2.5%                                                             |                      |                      |                      |
| Temperatura.      |               |                                                                    |                      |                      |                      |

| Modelo                   |                                               | BE-BoHornoSecHorin0A                                                                                                                   | BE-BoHornoSecHorin1A | BE-BoHornoSecHorin2A | BE-BoHornoSecHorin3A |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Estructura               | Cámara interna                                | B Modelo: Acero inoxidable de alta calidad;<br>Sin B Modelo: Hoja galvanizada de alta resistencia                                      |                      |                      |                      |
|                          | Concha exterior                               | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío                                                                     |                      |                      |                      |
|                          | Capa de aislamiento                           | Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)                                                                                       |                      |                      |                      |
|                          | Calentador                                    | 101 Modelo con tubo de calentamiento eléctrico de acero inoxidable;<br>202 Modelo con aleación de níquel cromo aleación de alambre     |                      |                      |                      |
|                          | Potencia nominal                              | 1.2kw                                                                                                                                  | 1.6kw                | 2.3kw                | 3.0kw                |
| Controlador              | Agujero de escape                             | Top ø28mm (con función del agujero de prueba)                                                                                          |                      |                      |                      |
|                          | Temperatura. modo de control                  | Dos secciones de temperatura PID inteligente                                                                                           |                      |                      |                      |
|                          | Temperatura. modo de ajustes                  | Configuración de botón táctil                                                                                                          |                      |                      |                      |
|                          | Temperatura. modo de visualización            | Pantalla digital LED                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|                          | Temporizador                                  | 0-9999min (con función de espera de tiempo)                                                                                            |                      |                      |                      |
| Dispositivo de seguridad | Función de operación                          | Funcionamiento de temperatura fija, función de tiempo, parada automática.                                                              |                      |                      |                      |
|                          | Funcion adicional                             | Corrección de desviación del sensor, saliente de temperatura Autónoma, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro de apagado |                      |                      |                      |
|                          | Sensor                                        | PT100                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|                          | Dispositivo de seguridad                      | Alarma de luz de sonido sobre temperatura                                                                                              |                      |                      |                      |
|                          | Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm) | 350 * 350 * 350                                                                                                                        | 450 * 350 * 450      | 550 * 450 * 550      | 600 * 500 * 750      |
| Especificación           | Tamaño exterior (W * L * H) (mm)              | 652 * 472 * 587                                                                                                                        | 752 * 472 * 687      | 852 * 572 * 786      | 902 * 622 * 986      |
|                          | Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm)           | 755 * 615 * 735                                                                                                                        | 855 * 615 * 835      | 955 * 715 * 935      | 1005 * 765 * 1135    |
|                          | Volumen                                       | 43L                                                                                                                                    | 71L                  | 136L                 | 225L                 |
|                          | Número de estante                             | 9                                                                                                                                      | 13                   | 17                   | 21                   |
|                          | Carga por bastidor                            | 15kg                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
| Accesorio                | Espacio en los estantes (50/60Hz)             | 25 mm                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|                          | Calificación actual                           | AC220V / 5.5A                                                                                                                          | AC220V / 7.3A        | AC220V / 9.1A        | AC220V / 13.6A       |
|                          | NW / GW (kg)                                  | 33/37                                                                                                                                  | 45/50                | 62/68                | 77/96                |
|                          | Estante                                       | 2                                                                                                                                      |                      |                      |                      |
|                          | Marco de estante                              | 4                                                                                                                                      |                      |                      |                      |
| Accesorios Opcionales    |                                               | Estante                                                                                                                                |                      |                      |                      |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO