


## HORNO ELECTRÓNICO



El horno de ensayo eléctrico Bico viene completo con pirómetro, control de temperatura, placas y campana de ventilación.

Tanto los hornos de 115 voltios como los de 230 voltios alcanzarán una temperatura máxima de 2300 ° f. El horno de 115 voltios funciona con 15 amperios y el de 230 voltios funciona con 8 amperios.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bico braun international](#), [Horno](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Especificaciones generales**

### Modelos 415-15 Y 424-24

- Dimensiones de la cámara interior: (w) 9 "x (d) 10" x (h) 6.5 "
- Capacidad: Puede contener de cuatro (4) a seis (6) crisoles de 30 g o de dieciséis (16) a veinte (20) copas de 1.5 ".

### Modelo 415-13

- Dimensiones de la cámara interior: (w) 12" x (d) 12 "x (h) 8 "
- Capacidad: Tendrá aproximadamente de seis (6) a ocho (8) crisoles de 30 g.

### Modelos de hornos

- 415-15 Horno eléctrico (9 "X 10" X 6.5 "- 115v)
- 424-24 Horno eléctrico (9 "x 10" x 6,5 "- 200 v)
- 415-13 Horno eléctrico (12 "x 12" x 8 "- 240v)

### Archivos Adjuntos

- [Manual de instrucciones del Horno Electrónico \(PDF\)](#)
- [Hoja de diagrama de Horno Electrónico \(PDF\)](#)

### Folleto

- [Descargar el folleto del producto \(formato .pdf\)](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO