

HORNO MUFLA TIPO ECONÓMICO - MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-01-01-08-0101	B-01-01-01-08-0102	B-01-01-01-08-0103	B-01-01-01-08-0104	B-01-01-01-08-0105	B-01-01-01-08-0106	B-01-01-01-08-0107
Modelo	BellHorMufTipEco-01	BellHorMufTipEco-02	BellHorMufTipEco-03	BellHorMufTipEco-04	BellHorMufTipEco-05	BellHorMufTipEco-06	BellHorMufTipEco-07
Capacidad (L)	2	2	7.2	7.2	16	16	4
Temperatura Nominal (°C)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1300
Control De Temperatura	LCD temperatura PID.	LCD, temperatura PID	LCD temperatura PID.	LCD temperatura PID.	LCD temperatura PID.	LCD temperatura PID.	LCD temperatura PID.
Precisión De Temperatura	&Plusmn; 1 8451	&Plusmn; 1 8451	&Plusmn; 1 8451	&Plusmn; 1 8451	&Plusmn; 1 8451	&Plusmn; 1 8451	&Plusmn; 1 8451
Velocidad de calentamiento	&Le; 8451/min	&Le; 8451/min	&Le; 8451/min	&Le; 8451/min	&Le; 8451/min	&Le; 8451/min	&Le; 8451/min
Elemento de calefacción	Aludirome (tira del calentador)	Aludirome (tira del calentador)	Aludirome (tira del calentador)	Aludirome (tira del calentador)	Aludirome (tira del calentador)	Aludirome (tira del calentador)	Varilla recta de silicio de carburo
Fuente de alimentación	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz, 380 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz, 380 V, 50/60Hz	380 V, 50/60Hz	380 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz
Consumo de energía (w/kw)	2500w (2.5KW)	2500w (2.5KW)	4000w (4 kW)	5000w (5kW)	8000 (8kW)	10000w (10kw)	4000w (4 kW)
Tamaño interno (W * d * h) mm	200*120*800	200*120*800	300*200*120	300*200*120	400*250*160	400*250*160	250*150*100

COTECNO