

HORNOS DE VAGONETA



SKU: N / A | **Categorías:** [Productos-Videos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Horno de vagoneta con calentamiento a gas para recocido](#)
- [Horno de vagoneta a gas con sistema de transfer para vagoneta](#)
- [4 hornos de alimentación por carretilla W 1540/HA para el revenido de ruedas de acero](#)
- [W 19150/60 AS1 para el templado de aparatos de vidrio](#)
- [Horno de vagoneta W 5290/85AS con sistema de inyección de gas](#)
- [Hornos de vagoneta con calentamiento por gas WB 3360/14](#)
- [Horno de vagoneta W 7236/S para calcinar.](#)
- [Horno de vagoneta con calentamiento por gas WB 4500/85AS](#)
- [Horno de vagoneta con circulación de aire con calentamiento con gas WB 4000/85 AS](#)
- [2 hornos de vagoneta W 24750/60 AS para el recocido de bobinas de aluminio](#)
- [Horno de vagoneta W 1500/14 con dos vagonetas y sistema de mesa giratoria](#)

COTECNO