

HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 20 KG/H



- Capacidad de humidificación de hasta 20 kg/H.
- Humidificación totalmente inteligente, indicaciones de códigos de falla, alimentación automática de agua, fácil y simple
- Pintura de placa laminada en frío utilizada, tanque de agua de acero inoxidable, duradero con larga vida útil

SKU: B-01-11-01-0107 | **Categorías:** [Humidificador de membrana húmeda](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumMem-20	B-01-11-01-0107	20 kg/H	220V-50Hz	320W	Automático	120-280m ²	Unico	1190X520X1900mm	85Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO