

HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 3-5KG/H



- El Humidificador sin niebla de alta eficiencia tiene la capacidad de humidificación que puede alcanzar 3-5 kg / h

SKU: B-01-11-01-0101 | **Categorías:** [Humidificador de membrana húmeda](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Tanque de agua de gran capacidad de 25 litros
- Inyección de agua artificial, proporcionando humidificación a largo plazo.
- Suministro de aire de múltiples ángulos, control inteligente de la humedad, ruedas universales, iones de oxígeno negativos, puede experimentar la sensación de la naturaleza en cualquier momento
- La dominación frontal del oro tirano local muestra un estilo de humidificación

Especificaciones

Modelo	Código del producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumMem-3-5	B-01-11-01-0101	3-5 kg/h	220V-50Hz	180W	Automático	30-80m²	1	520X300X1250mm	25 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO