

HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 30 KG/H



- Capacidad de humidificación hasta 30 kg / h
- Humidificación totalmente inteligente, indicaciones de códigos de falla, alimentación automática de agua, fácil y simple
- Pintura de placa laminada en frío utilizada, tanque de agua de acero inoxidable, duradero con larga vida útil

SKU: B-01-11-01-0105 | **Categorías:** [Humidificador de membrana húmeda](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumMem-30	B-01-11-01-0105	30 kg/H	220V-50Hz	450W	Automático	150-350m ²	Único	1190X520X1900mm	115Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO