

#### **HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 4 KG/H**



- Máquina de humidificación inteligente, rápida y eficiente que utiliza pintura laminada en frío, duradera
- Con indicador de código de falla, para restaurar rápidamente el estado de funcionamiento
- Bajo consumo de energía de la bomba de agua circulante

SKU: B-01-11-01-0108 | Categorías: <u>Humidificador de membrana húmeda</u> |



## **GALERÍA DE IMÁGENES**



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### **Especificaciones**

Modelo	Código del	Capacidad	Voltaje	<b>Potencia</b>	Control	Área de	Rociador	Dimensiones	Peso
	Producto		nominal	nominal		aplicación			neto
BellHumMem-4 B	-01-11-01-010	8 4 Kg/H	220V-50Hz	:130W	Automático	30-80m²	Único	605X500X1970mr	n 65kg



# INFORMACIÓN ADICIONAL