

## HUMIDIFICADOR ULTRASONICO 2KG/H



- Carcasa de acero inoxidable cepillado, duradero
- Doble elección del método de conexión de agua (agua en barril, tubería de agua)
- Interruptor manual, humidificación gratuita.

**SKU:** B-01-11-01-0205 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasonico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumUlt-2	B-01-11-01-0205	2 Kg/H	220V-50Hz	200W	Automático	10-40m <sup>2</sup>	1	710X360X400mm	19.5kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO