

ILUMINACIÓN CONTROLADA POR LUMINARIAS GLE-M



- El GLE-M brinda una fuente de luz controlada en forma precisa con simplemente apretar un botón. El panel de control de estas luminarias da una secuencia de fuente de luz fácil de usar y automática, como también la posibilidad de seleccionar una fuente de luz instantánea y estandarizada. Este instrumento permite determinar fácilmente qué fuente de luz está en uso por medio de botones altamente iluminados. Adicionalmente, el GTI ColorGuard II indica las horas usadas y el tiempo hasta que sea necesario mejorar todas las fuentes de luz.
- El diseño distintivo de la serie GLE-M permite utilizar hasta 8 luminarias al usar un control remoto, haciéndolo ideal para cualquier tipo de muestra. Para la instalación de una luminaria simple, se utiliza el GLE-M4/32 (o GLE-M5/32). Se incluye la lámpara de tiempo centrado GTI ColorGuard II y el control digital de lámpara. Además, se acomodan fácilmente múltiples unidades de instalación y control remoto.

SKU: GLE-M | **Categorías:** [Cabinas de Iluminación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Ideal para: Empaques, Impresión, Plásticos, Papel, Automóviles, Pinturas, Tintas, Textiles, Electrónicos, Muebles.
- (Nota: las múltiples unidades de instalación y el control remoto requieren modelos especiales. Contacte a Konica Minolta Sensing para más detalles).

Características

- Luz de Casa (Horizonte o incandescente A)
- Fuente Opcional de GLE-M5/32 (TL83 3000K estándar)
- Luz de Día Artificial (D65, D50 o D75)
- Luz de Tienda (TL84 o CWF)
- Ultravioleta (BLB)

Especificaciones

Modelo	Descripción	Dimensiones (H x A x P)	Especificaciones eléctricas	Peso para envío
GLE-M4/32	Luminaria de 4 fuentes c/ GTI ColorGuard II	3.5" x 52" x 30" (9 cm x 132 cm x 76 cm)	420 vatios	25 kg (55 lb)
GLE-M5/32	Luminaria de 5 fuentes c/ GTI ColorGuard II	3.5" x 52" x 30" (9 cm x 132 cm x 76 cm)	420 vatios	27 kg (60 lb)

COTECNO