

IMPRESORA TÉRMICA DE CÓDIGOS DE BARRAS V - MARCA BELLTRONIC



Características:

Velocidad de impresión: 90mm/seg

Ancho de impresión: 48mm

Cortador automático: No

Interfaz: estándar

RS232/USB, Bluetooth2.0/spp acuerdo o infrarrojos/ircomm (opcional)

Más funciones:

1. Se aplica a los productos móviles que apoya el uso, adecuado para ambientes de trabajo al aire libre
2. Batería de litio recargable de alta capacidad y tiempo de espera 5-6 días cargar completamente
3. Multi-idiommas de apoyo, más 73 idiomas

SKU: N / A | **Categorías:** [Impresoras térmicas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellImpTerCodB-07	Impresora térmica (la interfaz es solo USB con cortador automático)	Any SKU / Modelo
	BellImpTerCodB-08	Impresora térmica (la interfaz es usb + lan, con cortador automático)	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO