


INCUBADOR/CÁMARA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONSTANTE



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

La cámara de trabajo puede adoptar forma angular o redonda, fácil de limpiar.

Control de temperatura con microprocesador.

Monitor LED para modelos BellIncTempyHum , Monitor LCD para modelos BellIncTempyHum-II .

El tiempo de inicio puede ser preajustado.

Salida de corriente eléctrica en la cámara.

Luz UV para esterilización.

Diseño de doble puerta con cierre magnético.

Ruedas universales para fácil movilidad.

Refrigerante libre de CFC con alta eficiencia.

Funciones de seguridad:

Protección contra temperaturas altas, alarma del mal funcionamiento del sensor de temperatura.

Los parámetros pueden ser guardados si el sistema se apaga u ocurre un error.

Alarma para niveles de agua altos o bajos. Calefacción automática para bajos niveles de agua.

Modelo	BellIncTempyHum-150	BellIncTempyHum-200	BellIncTempyHum-250	BellIncTempyHum-300	BellIncTempyHum-400
	BellIncTempyHum-150II	BellIncTempyHum-200II	BellIncTempyHum-250II	BellIncTempyHum-300II	BellIncTempyHum-400II
Capacidad	160L	200L	250L	300L	400L
Rango de temperatura	0~65°C				
Fluctuación de temperatura	±1 °C				
Estabilidad/uniformidad de temperatura	±2 °C				
Rango de humedad	50~90% RH (±5~8% RH)				
Tipo de esterilización	Lámpara UV				
Estantes	2 piezas ajustables	2 piezas ajustables	2 piezas ajustables	2 piezas ajustables	2 piezas ajustables
Consumo	300W	350W	430W	480W	750W
Suministro de energía	110/220V±10%, 50/60Hz				
Accesorios estándar	Micro impresora(para el modelo HTII series), humidificador				
Tamaño interno(mm)	450*420*850	450*450*1000	480*490*1070	520*500*1170	580*540*1270
Tamaño externo(mm)	630*630*1410	630*630*1570	680*630*1640	700*670*1750	730*730*1830
Tamaño del empaque(mm)	770*770*1590	770*770*1750	820*770*1810	840*800*1920	870*870*2000
Peso bruto(kg)	120	138	147	157	170

1. Impresora (para el modelo BellIncTempyHum)

2. Protector de temperatura independiente

3. Adaptador USB

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO