

INCUBADOR REFRIGERADO DROSOPHILA



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncubB-450PC	* Capacidad: 450L	Any SKU / Modelo
	BellIncubB-450P	* Capacidad: 450L	Any SKU / Modelo
	BellIncubB-350PC	* Capacidad: 350L	Any SKU / Modelo
	BellIncubB-350P	* Capacidad: 350L	Any SKU / Modelo
	BellIncubB-250PC	* Capacidad: 250L	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A photograph of a white laboratory incubator with its double doors open, revealing internal shelves and a control panel at the top. A faint "COTECNO" watermark is visible over the image.	BellIncubB-250P	* Capacidad: 250L	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

1. Monitor LCD.
2. Microcomputador controlador de temperatura y humedad.
3. Fuente de luz fría LED, control relativo de iluminación de 6 grados.
4. La temperatura puede ser ajustada en el día o en la noche dependiendo de la iluminación.
5. La cámara de acero inoxidable puede adoptar forma redonda o angular, fácil de limpiar.
6. Sistema único de circulación de aire para asegurar que la intensidad del aire sea distribuida de forma uniforme
7. Sistema de alarma de límite de temperatura que se interrumpe de forma automática cuando es sobrepasado el límite.

Modelo	BellIncubB-250P	BellIncubB-350P	BellIncubB-450P
	BellIncubB-250PC	BellIncubB-350PC	BellIncubB-450PC
Capacidad	250L	350L	450L
Rango de temperatura	Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 4~50°C		
Resolución de temperatura	0.1°C		
Fluctuación de temperatura	±1°C		
Uniformidad de temperatura	±1°C		±2°C
Rango de humedad	50%~90%RH		
Fluctuación de humedad	±5%~7%RH		
Iluminación	0~12000LX		0~20000LX
Control de iluminación	Control de iluminación de 6 grados relativos		
Tiempo de trabajo continuo	≥180h		
Temperatura de trabajo	+5~35°C		
Estantes(piezas)	3	3	4
Accesorios estándar	para el modelo RS485		
Consumo	890W	1680W	2130W
Suministro de energía	AC220V±10%, 50Hz		
Tamaño interno(A*A*P)mm	555*450*1100	550*550*1200	700*550*1200
Tamaño externo(A*A*P)mm	680*680*1760	880*800*1900	1030*800*1900
Tamaño del empaque(A *A*P)mm	810*820*1890	950*910*2100	1150*930*2100
Peso bruto(Kg)	150	160	190

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/D

Dimensiones N/D

COTECNO