

## INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE 45L



1. Nuevo ángulo del panel de 5 grados, nuevo interruptor de la perilla de la puerta interior de vidrio.
2. La estructura de doble puerta adopta un vaso de alta calidad. Fácil de observar muestras, la puerta con la tira magnética es fácil de abrir y cerrar, una buena función de apagado de sellado y apagado de puerta abierta.
3. Capacidad de 45 litros

**SKU:** B-01-29-0002-0000 | **Categorías:** [Incubadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Características](#)
- [parámetros técnicos principales](#)

1. Nuevo ángulo del panel de 5 grados, nuevo interruptor de la perilla de la puerta interior de vidrio.
2. La estructura de doble puerta adopta un vaso de alta calidad., Fácíl de observar muestras, la puerta con la tira magnética es fácil de abrir y cerrar, una buena función de apagado de sellado y apagado de puerta abierta.
3. Capacidad de 45 litros

| Modelo        | BE-BoIncTemDH3600II                                                | BE-BoIncTemDH4000II  | BE-BoIncTemDH5000II  | BE-BoIncTemDH6000II  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | BE-BoIncTemDH3600BII                                               | BE-BoIncTemDH4000BII | BE-BoIncTemDH5000BII | BE-BoIncTemDH6000BII |
| Código SKU    | B-01-29-0002-0000                                                  | B-01-29-0002-0001    | B-01-29-0002-0002    | B-01-29-0002-0003    |
|               | B-01-29-0002-0004                                                  | B-01-29-0002-0005    | B-01-29-0002-0006    | B-01-29-0002-0007    |
| Modo de ciclo | Convección natural                                                 |                      |                      |                      |
| Temperatura.  | RT + 5-70 °C                                                       |                      |                      |                      |
| Distancia     |                                                                    |                      |                      |                      |
| Resolución de | 0.1 °C                                                             |                      |                      |                      |
| Temperatura.  |                                                                    |                      |                      |                      |
| Uniformidad   |                                                                    |                      |                      |                      |
| de la         | ± 1.5 °C                                                           |                      |                      |                      |
| Temperatura   |                                                                    |                      |                      |                      |
| Cámara        | B: Espejo de acero inoxidable; sin                                 |                      |                      |                      |
| interna       | B: Hoja galvanizada de alta resistencia                            |                      |                      |                      |
| Concha        |                                                                    |                      |                      |                      |
| exterior      | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío |                      |                      |                      |
| Capa de       |                                                                    |                      |                      |                      |
| aislamiento   | Tablero de espuma de alta calidad                                  |                      |                      |                      |
| Calentador    | Película electrotérmica mica                                       |                      |                      |                      |
| Potencia      |                                                                    |                      |                      |                      |
| nominal       | 0.35kw                                                             | 0.45kw               | 0.6kw                | 0.7kw                |

| Modelo                                        | BE-BolncTemDH3600II                                                                                                                          | BE-BolncTemDH4000II | BE-BolncTemDH5000II | BE-BolncTemDH6000II |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Agujero de escape                             | Top ø28mm con función del agujero de prueba                                                                                                  |                     |                     |                     |
| Temperatura. modo de control                  | PID inteligente                                                                                                                              |                     |                     |                     |
| Temperatura. modo de ajustes                  | Configuración de botón táctil                                                                                                                |                     |                     |                     |
| Temperatura. modo de visualización            | Temperatura de medición: Fila superior LED;<br>Temperatura de configuración: la fila inferior                                                |                     |                     |                     |
| Temporizador                                  | 0-9999min (con función de espera de tiempo)                                                                                                  |                     |                     |                     |
| Función de operación                          | Operación de temperatura fija,<br>Función de tiempo, parada automática.                                                                      |                     |                     |                     |
| Funcion adicional                             | Corrección de desviación del sensor, temperatura<br>Expresar la autonomía, el parámetro interno<br>Bloqueo, Memoria de parámetros de apagado |                     |                     |                     |
| Sensor                                        | PT100                                                                                                                                        |                     |                     |                     |
| Dispositivo de seguridad                      | Alarma de luz de sonido sobre temperatura                                                                                                    |                     |                     |                     |
| Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm) | 350 * 350 * 350                                                                                                                              | 400 * 350 * 450     | 500 * 450 * 550     | 600 * 580 * 600     |
| Tamaño exterior (W * L * H) (mm)              | 525 * 480 * 620                                                                                                                              | 575 * 480 * 720     | 675 * 580 * 820     | 775 * 710 * 870     |
| Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm)           | 605 * 572 * 775                                                                                                                              | 655 * 572 * 875     | 755 * 672 * 975     | 855 * 802 * 1025    |
| Número de estante                             | 7                                                                                                                                            | 9                   | 13                  | 14                  |
| Carga por bastidor                            | 15kg                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
| Espacio en los estantes                       | 35mm                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
| Valoración actual                             | AC220V / 1.1A                                                                                                                                | AC220V / 1.1A       | AC220V / 2.3A       | AC220V / 2.7a       |
| NW / GW (kg)                                  | 27/30                                                                                                                                        | 32/35               | 45/49               | 58/63               |
| Estante                                       | 2                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
| Accesorios Opcionales                         | Estante                                                                                                                                      |                     |                     |                     |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO