

INDENTADOR DE BOLA DE CARBURO BRINELL - INNOVATEST UPI/7010



SKU: UPI/7010 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UPI/7010

5mm Indentador de bola de carburo - $\varnothing 6.35\text{mm}$

Los indentadores Brinell se componen de un soporte, una tapa y una bola. La bola puede cambiarse sin que afecte a la verificación del conjunto, siempre y cuando la bola cumpla todos los requisitos de las normas ISO 6506 y ASTM E10.

DETALLES

diámetro del eje: $\varnothing 6.35\text{mm}$

Detalles de calibración: Este lote de bolas de indentadores Brinell se toma de un lote de bolas adheridas que cumplen con los requisitos de la norma DIN EN ISO 6506-2 y ASTM E10 (para esta evaluación de conformidad no se ha tenido en cuenta la incertidumbre de la medición), se calibra y se certifica para el diámetro, la dureza, la rugosidad y la densidad.

temperatura de calibración: $(23 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$

Humedad relativa: $< 70 \text{ \%hr}$

Incertidumbre: La incertidumbre expandida que se reporta se ha basado en la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por un factor de cobertura k , de tal forma que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente al 95%. La incertidumbre estándar se ha determinado de acuerdo con la norma EA 04/2.

trazabilidad: Las mediciones se realizan utilizando estándares para los cuales la trazabilidad a los estándares (inter) nacionales ha sido demostrada con respecto al RvA.

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[UPI/7010](#)

COTECNO