

## INDICADOR CON GRAN PANTALLA PARA BALANZA



El indicador de pesaje DH adopta la tecnología de conversión A/D de alta velocidad y precisión, ampliamente aplicada en balanzas de plataformas electrónicas, balanzas de piso electrónicas, etc.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Indicadores de Peso](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Indicador con Gran Pantalla para Balanza

Accesorio de Balanza Belltronic DH

Características estándar:

El indicador de pesaje DH adopta la tecnología de conversión A/D de alta velocidad y precisión, ampliamente aplicada en balanzas de plataformas electrónicas, balanzas de piso electrónicas, etc., sistema de pesaje estático equipado con 1 a 4 celdas de carga.

Serie modelo DH

- \* Pantalla grande, 51mmLED.
- \* Función de pesaje de verificación con alarma para Hi & Lo.
- \* Resolución externa de 1/3,000.
- \* Velocidad de conversión de 10 veces/seg A/D.
- \* Batería recargable incorporada.
- \* Interfaz de comunicación: RS-232C y bucle de corriente.

Modelo	Series DH
Tensión de excitación de la celda de carga DC 5V	
Conexión de la celda de carga (350 Ω)	Max. 4ea
Rango de señal de entrada	-19mV ~ 19mV
Resolución externa	1/3,000
Velocidad de conversión A/D	10 veces/seg
Pantalla	Pantalla LED 51mm
Tecla	6 teclas de funciones
Temperatura de operación	0°C ~ 40 °C
Energía	Batería recargable de AC 110/220V(+10%) 50/60 Hz DC 6V/4.5AH
Interfaz(1 puerto)	RS-232C/ Bucle actual
Dimensiones (mm)	236(AI) x 167.5(D) x 161.2 (An)
Peso del producto (kg)	2

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO