

INDICADOR DE PANTALLA REMOTA



Modelo: BellIndcPantRem-CX

SKU: N / A | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Funciones

CX Display puede ser utilizado para mostrar todo tipo de equipos electrónicos de lectura. Es muy fiable y fácil de instalar y leer microcontrolador controlado brillante segmentos LED. Se puede leer fácilmente en interiores o al aire libre, día o noche, y en todo tipo de ambiente.

Funcionamiento

- Conectar a 220Vac. La pantalla (modelo Uer0.02) pasará al modo de autocomprobación mostrando 000000 a 999999
- Uer0.02 se puede conectar a XK315A, 8142, T3800, XK3190, CAS5010, X2001, HT9800A, B, C
- Tenga en cuenta que la conexión RS-232 de todos los equipos puede no ser compatible.
- Modelos de equipos de detección automática

Funcionamiento

- Conectar a 220Vac. El display (modelo Uer0.02) pasará a modo autodiagnóstico mostrando 000000 a 999999
- Uer0.02 se puede conectar a XK315A, 8142, T3800, XK3190, CAS5010, X2001, HT9800A, B, C
- Tenga en cuenta que la conexión RS-232 de todos los equipos puede no ser compatible,
- Modelos de equipos de detección automática.

Parámetros eléctricos y físicos

Modelo	BellIndcPantRem-CX
Temperatura de funcionamiento:	-10C a +40C
Humedad de funcionamiento	< 90%
Entorno de funcionamiento Brillo:	0 a 10000 LX
Tensión de entrada:	187 a 242Vac 50HZ
Conexión de entrada:	RS-232 (sólo TXD) salida continua de 8 dígitos.
Se puede utilizar con	XK315A 8142 T3800 XK3190 CAS5010 X2001 HT9800ABD XK3102 y EDP-800 RS-232C formato de salida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO