

## INSTALACIONES/SISTEMAS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Productos-Videos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Hornos de alta temperatura con plataforma elevadora y mesas intercambiables](#)
- [Sistema manual para recocido de níquel](#)
- [Cámara de secado para templar silicona](#)
- [Sistema compacto para recocer bajo gas protector SHS41](#)
- [Horno rotatorio para tratamiento térmico de materiales pulverizantes](#)
- [Hornos de cámara con puertas intercambiables para agilizar el proceso de enfriamiento fuera del horno](#)
- [Sistemas automáticos de recocido para aluminio según norma AMS 2750D](#)
- [Horno de vagoneta a gas con sistema de transfer para vagoneta](#)
- [Horno de sinterización para material sintético de sustitución ósea](#)
- [Instalación automática de bonificación de acero](#)
- [Horno de cámara N 140000/26 AS para Fabricación de Compuestos sin Autoclave](#)
- [Equipo de revenido para aluminio con horno de cuba FS 2200/60AS](#)
- [Instalación semiautomática de horno de cámara N 641/13 con enfriamiento por aire integrado](#)
- [Horno en continuo de doble cámara D 1600/3100/1200/55](#)
- [Horno de cúpula para desaglomeración y posterior sinterización al aire](#)
- [Horno de conducto de caída para el recocido de homogeneización de componentes aeronáuticos de aluminio](#)
- [Instalación automática de revenido para aluminio con dos hornos de conducto de caída FS 5350/60AS](#)
- [Horno de cúpula de alta temperatura HT 2600/16 LT incluyendo el paquete de desaglomeración DB200 para la producción](#)
- [Horno de vacío de alta temperatura VHT 540/16-MO](#)

COTECNO