

INSTRUMENTO DE PRUEBA DE DURABILIDAD DE BLOQUEO DE MESA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

El instrumento de prueba de durabilidad de bloqueo de mesa se simula en condiciones de uso diario, la capacidad de bloqueo de inspección para soportar la repetibilidad a largo plazo del intercambio, voltear. Pruebe la prueba de durabilidad, los tiempos de medición de la prueba de impacto y, en un ángulo de carga específico, la frecuencia, respectivamente, en la carga repetida medida, esta prueba para mejorar el producto, eliminar los posibles problemas de calidad, mejorar la durabilidad y confiabilidad del producto.

El principio:

La máquina colocó horizontalmente el analito en una cierta altura, para establecer el ángulo, la velocidad de carga repetida.

El estándar de referencia:

requisitos BIFMA.

Especificaciones:

Este instrumento se puede utilizar para tres tipos de prueba modelo:

- La prueba de desgaste del tapón de bloqueo.
- Prueba de bloqueo del interruptor
- La simulación de movimiento de toda la prueba de bloqueo del interruptor.

Parámetros técnicos principales

El número de prueba: 0-999999

Prueba: 0-720 ° ángulo

Velocidad de prueba: 0-60, / min

Objeto de prueba: altura 50-120cm de la mesa o cerradura de gabinete

Estándares de diseño: BIFMA 5. 5

SKU: BELLH-INSTPRU-DB07 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

COTECNO

COTECNO