

ISR3 - SENSOR AE INTRÍNSECAMENTE SEGURO DE 30 KHZ CON CABLE COAXIAL INTEGRAL




SKU: N / A | Categorías: Intrínsecamente seguro |




GALERÍA DE IMÁGENES

ISR3 - Sensor AE intrínsecamente seguro de 30 kHz con cable coaxial integral Dibuio de esquema



ISR3 - Sensor AE intrínsecamente seguro de 30 kHz con cable coaxial integral Tabla de calibración



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

El sensor ISR3 fue diseñado especialmente para cumplir con los requisitos ambientales de seguridad intrínseca (IS) e IP65. Certificado como intrínsecamente seguro (IS) para su uso con nuestro preamplificador 1276-2 IS y el subsistema 1276-1 y 1278 IS ASL-C, este sensor tiene una placa de desgaste de cerámica más gruesa y un recubrimiento epoxi que cubre completamente el sensor y la salida del cable. Un circuito de protección de voltaje IS está integrado en el sensor. Tiene un cable diferencial integrado de un metro de largo con cubierta de TPE extruido y un cable flexible para conectar a un preamplificador o subsistema 1276 o 1278 IS. El sensor tiene una respuesta de frecuencia similar al sensor R3. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 125 ° C.

Especificaciones y detalles

Hoja de datos del producto



INFORMACIÓN ADICIONAL