

## KIT DE CONVERSIÓN C1583 DE 50 MM



**SKU:** AT50CKIT | **Categorías:** [Accesorios de Probador de Adhesión](#), [Ensayos no destructivos](#), [Probador de Adhesión](#), [Propiedades de metales y cerámica de carbono](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

- Ideal para medir la resistencia a la tracción de superficies de hormigón y reparaciones de hormigón y materiales de recubrimiento
- Cumple con ASTM C1583
- Incluye carros de acero C1583 de 50 mm (4), herramienta de corte de diamante de 50 mm con cenador y separador de C1583 de 50 mm
- Se requiere un taladro (no incluido)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO