

## KIT DE CONVERSIÓN DE 50 MM



**SKU:** AT50KIT | **Categorías:** [Accesorios de Probador de Adhesión](#), [Ensayos no destructivos](#), [Probador de Adhesión](#), [Propiedades de metales y cerámica de carbono](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

- El separador intercambiable permite a PosiTest ATM20 o ATA20 extraer carretillas de 50 mm
- Ideal para acabados con menor fuerza de adherencia, como revestimiento de madera, hormigón y plástico
- El área de superficie más grande de las carretillas (dolly) proporciona precisión y repeticiones mejoradas de bajo rango
- Incluye separador de 50 mm, sierra de perforación de 50 mm y bancos de ensayo de aluminio de 50 mm (12)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO