

KIT DE MEDIDOR DE FLUJO DE MARCADOR -H-1344



SKU: H-1344 | Categorías: <u>Humboldt</u>, <u>Repuestos y accesorios</u> | **Etiquetas:** <u>ASTM D6927</u>



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para medir el flujo durante las pruebas de Marshall. Consiste en un indicador de cuadrante especial con un conjunto de freno de posición máxima y un manguito de guía, que se adapta a cualquiera de las varillas guía de un cabezal de ruptura Marshall H-1342 o H-1362. H-1344 tiene un rango de 1.00 "con divisiones de 0.01".

El kit de medidor de flujo de marcador admite las siguientes normas: ASTM D6927

• Normas

ASTM D6927



INFORMACIÓN ADICIONAL